




NOTAS (NOTES):

- 1- DIFERENCIA DE CONEXION APROXIMADA (CONNECTION DIFFERENCE APPROXIMATELY) 3°C±1.5°C
- 2- MAXIMA TEMPERATURA DEL CUERPO (MAXIMUM BODY TEMPERATURE) T85°C
- 3- CAPACIDAD DE MANIOBRA (POWER SUPPLY) P1:16A/400V~ P2:6A/400V~
- 4- LIMITES DE TEMPERATURA EN EL BULBO (TEMPERATURE LIMITS ON THE PHIAL) -10 ÷ 115°C
- 5- LAS TEMPERATURAS INDICADAS SON VALORES DE DESCONEXION P-1 (THE INDICATED TEMPERATURES ARE DISCONNECTION VALUES P-1)
- 6- EJE DIBUJADO EN POSICION "0" (SPINDLE DRAW IN "0" POSITION)
- 7- FASTON 6,3 x 0,8 DIN 46244
- 8- LAS TEMPERATURAS SON MEDIDAS INTRODUCIENDO EL BULBO Y 80/100mm DE CAPILAR EN EL BAÑO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 23±3°C (TEMPERATURES ARE MEASURED INTRODUCING THE PHIAL AND 80/100mm CAPILLARY IN THE BATH AT AMBIENT TEMPERATURE OF 23±3°C)

****SECCION DEL EJE (SPINDLE SECTION)**

* 0,009 ** N-40.864/2 (0.75)

	Toler. general UNE/EN 22768"m"	DIBUJADO	REVISADO	FECHA
	General tolerance UNE/EN 22768"m"	DRAWN	APPROVED	DATE
EDICIONES	EDICION	EDITION	Ç.K.	V.B.C.

AR04/5	
REF. CLIENTE: AR04/5	
SUSTITUYE A:	